

アーク溶接作業時、金属等の研磨作業時の環境改善に

ケムトリくん[®] 2



■溶接ヒューム集じん機

労働安全衛生法のじん肺法施行規則の対策品としてご利用されているヒュームコレクターです。

業界初の湿式フィルター採用しており、小型で軽量なため様々な現場で使用されています。

ケムトリくんの特徴

Point 処理風量

従来機より風量25%UP(300m³/時)

Point スパッタ侵入対策強化

集じんする際に気になるのがスパッタ侵入ですが湿式フィルターを採用しているためより安心して使用出来ます



Point 捕集効率

フィルターを3層方式にすることでより、捕集効率を上げています

Point 省電力

従来機より17%も消費電力を抑えて使用できます(1240W)

Point フィルター長寿命化


粒径が大きな粉じんはダストボックスにて回収し、微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集することでよりフィルターを長持ちさせることができます

ケムトリくんを使う場所

1. 機械室、ピット、シャフトなどの排煙及び大型機械の持ち込みが難しい狭い作業場
2. 高層ビル等、外壁を取り付けた新築現場でヒュームによる内装の汚れが問題の現場
3. 改修現場等、溶接現場の周辺で一般者がおり、また排煙が難しい現場
4. 溶接作業中、周辺でほかの作業者がいる現場
5. 使用例



外観図・仕様



電源	AC100V 50/60Hz 兼用
消費電力	1240W(620W × 2基)
質量	27kg(フィルター含む30.1kg)
フィルター構造	湿式フィルター・プレフィルター・HEPAフィルター(フィルター3層構造)
フィルター性能	99.97%以上(JIS基準適合)
最大風力	300m ³ /時間
最大真空度	17.3±1.7kPa

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります

セット内容



1. 本体
(フィルター付属)



2. 2.5mダクトホース



3. 幅広ホッパーノズル

■消耗品

右3点は消耗品になります。
時期がきましたら交換の必要
があります。

品名	型式
HEPAフィルター	2-HEPA(仮)
プレフィルター	1090034
湿式フィルター	1090034(プレフィルターと兼用)

尾北環境分析株式会社

〒485-0073 愛知県小牧市大字舟津字柏瀬116番地1



TEL 0587-57-0701
FAX 0587-57-0702
mail info@bkb.co.jp

当社HP



動画にて実物紹介
をしています！

